

**АКСЕЛЕРАТОР-3000А (ACCELERATOR-3000A)****Ускоритель полимеризации для мастик ГИПЕРДЕСМО® и ГИПЕРДЕСМО®-LV****АКСЕЛЕРАТОР – 3000А** - бесцветная низковязкая жидкость**Применение**

АКСЕЛЕРАТОР-3000А используется только как добавка к ГИПЕРДЕСМО® и ГИПЕРДЕСМО®-LV для ускорения процесса полимеризации.

Преимущества

- Ускорение полимеризации мастики.
- Обеспечение быстрой полимеризации мастики при низкой температуре и низкой влажности.
- Не образуются пузыри даже при нанесении мастики толстым слоем.
- Значительное увеличение тиксотропности мастики.
- В целом улучшение механических характеристик, твердости и химической стойкости покрытия.
- Продукт не токсичен.

Способ применения

Перед применением взболтать контейнер, открыть крышку и вылить все содержимое в банку 25 кг с мастиками ГИПЕРДЕСМО® или ГИПЕРДЕСМО®-LV. Хорошо перемешать при помощи низкооборотного миксера. Полученной смесью работать в соответствии с рекомендациями по нанесению мастик ГИПЕРДЕСМО® и ГИПЕРДЕСМО®-LV. При температуре 20°C время пленкообразования сокращается до 1 – 1,5 часов.

Технические характеристики

Упаковка	Металлические банки - 1 кг
Цвет	Бесцветная жидкость
Срок хранения	12 месяцев (при температуре 5 – 25°C в сухом и проветриваемом помещении) Емкости хранить полностью закрытыми и избегать контакта с водой

Свойства материала

Плотность, при 20°C	0,87 г/см ³
Жизнеспособность готовой смеси при температуре +25°C	20-30 мин
Соотношение при смешивании*	1 кг Акселератора на 25 кг ГИПЕРДЕСМО®
Соотношение при смешивании*	1,5 кг Акселератора на 25 кг ГИПЕРДЕСМО®-LV

* Возможно уменьшение пропорции Акселератор/Гипердесмо при смешивании. При этом скорость полимеризации уменьшается, а жизнеспособность смеси увеличивается.